

AVRIL 2022

BULLETIN TECHNIQUE

#TB10002

SUJET

CONNEXIONS M22 POUR LES NETTOYEURS HAUTE
PRESSION ÉLECTRIQUES DE LA SÉRIE WORKSHOP

RÉFÉRENCE DU MODÈLE

P1415EN	P1615EN	P1815EN	P2014EN
P1715EN	P1915EN	P2115EN	P2314EN



PROBLÈME:

VEUILLEZ NOTER QUE LA CONNEXION M22 DE CES UNITÉS EST DIFFÉRENTE DE CELLE DE TOUS LES AUTRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION FABRIQUÉS PAR BE QUI ONT DES CONNEXIONS M22.

FIXES:

LES DIMENSIONS DU FILETAGE EXTÉRIEUR SONT DE 22 MM, MAIS LA DIMENSION INTÉRIURE EST DE 15 MM, PLUTÔT 14 MM COMME TOUS LES AUTRES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION DE MARQUE BE QUI UTILISENT LA CONNEXION À HAUTE PRESSION VISSÉ. LES CLIENTS À LA RECHERCHE D'UN TUYAU DE REMPLACEMENT DOIVENT UTILISER LE TUYAU DE REMPLACEMENT INDIQUÉ (P/N 90500003BE). SI LE CLIENT NE FAIT QUE RALLONGER ET NEREMPLACE PAS LE TUYAU, VOUS POUVEZ RECOMMANDER CE QUI SUIT :


85.225.229N - BOYAUX M22/M14 CONNECTIONS FEM.

85.300.159 - M22/M15 FEM. À M22/M14 MALE


85.300.149 - M22/M14 FEM. À M22/M15 MALE

85.300.166 - M22/M14 MALE À M22/M14 MALE

M22 POUR LES NETTOYEURS HAUTE
PRESSION ÉLECTRIQUE DE LA SÉRIE WORKSHOP



CONNEXION M22 POUR TOUS LES
AUTRE NETTOYEURS BE



P/N 85.300.149 M22/M14 FEMELLE
À M22/M15 MALE



P/N 90500003BE

